

## АЭРОЗОЛЬНЫЙ ЛАК АКРИЛОВЫЙ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

### Лист технической информации НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный акриловый лак DECORIX® предназначен для создания защитно-декоративного покрытия при бытовом применении, декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Применяется для лакирования мебели, дверей, садовой мебели, багета, декорирования помещений и других видов творческих и хозяйственных работ. Лак обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию, обладая оптимальным соотношением твёрдости и эластичности. Образуемое покрытие устойчиво к воздействию воды и бытовой химии. При нанесении на деревянные поверхности лак подчёркивает текстуру древесины. Аэрозольный лак удобен для лакирования небольших и труднодоступных поверхностей. Идеально подходит для поверхностей из древесины, металла, камня и других материалов при нанесении внутри и снаружи помещений.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с лаком.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохший лак удалять растворителем, высохший – смывкой DECORIX®.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ПАЛИТРА

#### НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ

Бесцветный глянцевый / A32

0107-32 DX



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания лак образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Бесцветный.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 30
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произв., лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,87
Объём коробки, куб. м	0,0124
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



#### ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА



#### ШТРИХ-КОД КОРОБКИ

