

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ «МЕТАЛЛИК СУПЕР-ХРОМ» DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая эмаль DECORIX® «СУПЕР-ХРОМ» с эффектом хрома используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонтном окрашивании. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Благодаря большой концентрации качественных пигментов эмаль образует покрытие с высокой отражающей способностью, сравнимое с зеркальной поверхностью. Уникальное покрытие придаст предметам яркий и насыщенный блеск хромированного металла и благородно выделит окрашиваемую поверхность. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших по площади поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 10 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски DECORIX®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет эмали. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок хранения с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, диметиловый эфир.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, гр	327
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,10
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ «МЕТАЛЛИК СУПЕР-ХРОМ» DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Золото супер-хром / SUPER CHROME GOLD 0158-01 DX	4 650070 378989	1 46 50070 37898 6
Серебро супер-хром / SUPER CHROME SILVER 0158-02 DX	4 650070 378996	1 46 50070 37899 3
Медь супер-хром / SUPER CHROME COPPER 0158-03 DX	4 650070 379290	1 46 50070 37929 7