

## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ DECORIX® РАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная высокопрочная эпоксидная эмаль DECORIX® предназначена для покраски чёрных и цветных металлов, древесины, керамики, эмалевых покрытий, минеральных и других поверхностей. Идеально подходит для металлических конструкций и мебели, заборов, крыш, перил, водосточных желобов, труб, дверей и ворот, образуя защитное покрытие, предотвращающее появление ржавчины. Обладает превосходной прочностью, адгезией и устойчивостью к механическим нагрузкам, истиранию и царапинам. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших по площади поверхностей и труднодоступных мест.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Прочно держащиеся покрытия и глянцевые поверхности отшлифовать. Перед нанесением на цветные металлы предварительно обработать их наждачной бумагой. Оптимальная рабочая температура баллона от +18°C до +25°C.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 10 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую — смывкой для краски DECORIX®.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет наклейки на баллоне обозначает цвет эмали. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Эпоксидная смола.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 10
Время высыхания до степени 3, мин	не менее 30
Время полного высыхания, ч	не менее 12
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	до 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Эпоксидная смола, пигменты, смесь органических растворителей, диметиловый эфир.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ


Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, гр	350
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,44
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



## АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ DECORIX® РАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

### Лист технической информации

#### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Глубокий чёрный / RAL 9005 0173-9005 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 3 7 3	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 3 7 0
Сигнальный белый / RAL 9003 0173-9003 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 2 7	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 2 4
Зелёный мох / RAL 6005 0173-6005 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 9 6	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 9 3
Шоколадно-коричневый / RAL 8017 0173-8017 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 0 2	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 0 9
Антрацитово-серый / RAL 7016 0173-7016 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 2 6	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 2 3
Светло-серый / RAL 7035 0173-7035 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 4 0	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 4 7
Графитовый серый / RAL 7024 0173-7024 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 3 3	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 3 0
Рапсово-жёлтый / RAL 1021 0173-1021 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 4 1	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 4 8
Транспортный красный / RAL 3020 0173-3020 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 5 8	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 5 5
Сигнальный синий / RAL 5005 0173-5005 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 6 5	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 6 2
Небесно-синий / RAL 5015 0173-5015 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 7 2	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 4 7 9
Сигнальный серый / RAL 7004 0173-7004 DX	 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 1 9	 1 4 6 1 0 1 2 2 1 3 5 5 1 6