

## ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ ТЕРМОСТОЙКАЯ +300°C MobiCAR® • 520 мл

### Лист технической информации

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль для суппортов MobiCAR® предназначена для защитной и декоративной покраски тормозных суппортов и барабанов автомобилей и мототехники. Образующее глянцевое покрытие обладает термостойкостью до +300°C и защищает от коррозии. Эмаль устойчива к дорожным реагентам и абразивному воздействию песка.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
3. Защитить неокрашиваемые поверхности.
4. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
5. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 10 минут.
6. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков эмали из распылительного клапана.
7. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

#### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

#### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

#### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



e Масса нетто: 240 г

Легко воспламеняется  
Вредный для здоровья

безопасно для O<sub>3</sub>

40  
FE



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Термостойкие силиконовые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Глянцевый
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	не менее 10 минут
Время высыхания до степени 3, мин	15
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Термостойкие силиконовые смолы, пигменты, смесь органических растворителей, диметилловый эфир.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ
















Объём баллона, мл	520
Масса брутто баллона, г	345
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	4,30
Объём коробки, куб. м	0,0113
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	270
• глубина	205



# ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ ТЕРМОСТОЙКАЯ +300°C MobiCAR® • 520 мл

## Лист технической информации

### ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
 Чёрный гляцевый +300°C 0510-00 MC	4 650070 379818 	 1 46 50070 37981 5
 Красный гляцевый +300°C 0510-01 MC	4 650070 379825 	 1 46 50070 37982 2
 Жёлтый гляцевый +300°C 0510-03 MC	4 610122 132853 	 1 46 10122 13285 0
 Серебристый +300°C 0510-02 MC	4 650070 379832 	 1 46 50070 37983 9
 Синий гляцевый +300°C 0510-04 MC	4 610122 132860 	 1 46 10122 13286 7