

# АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ LILACK® • 520 мл • МАТОВАЯ

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль LILACK® используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку LILACK®.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут, нанести пробный слой на небольшой участок для проверки основы на совместимость с эмалью.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 25–30 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями не менее 30 минут.
5. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски LILACK®.

### ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов, источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ГОДНОСТИ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Цвет колпачка и дополнительной наклейки обозначают цвет эмали. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |   |
|--|---|
| Связующее вещество   | Акриловые смолы.  |
| Внешний вид  | После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.          |
| Блеск  | Матовый   |
| Цвет покрытия  | Согласно каталогу цветов.   |
| Температура окружающей среды при нанесении   | от +10°C до +30°C   |
| Время высыхания между слоями, мин  | не менее 30   |
| Время высыхания до степени 3, мин  | 30  |
| Время полного высыхания, ч   | 1   |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч                              | > 48  |
| Эластичность плёнки при изгибе, мм   | 1   |
| Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см | > 40  |
| Расход   | 2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.                                   |
| Морозостойкость  | да  |
| Срок годности с даты изготовления, лет   | 10  |
| Класс пожарной опасности   | 2   |
| Состав   | Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей, диметиловый эфир. |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Объём баллона, мл                  | 520    |
| Вес баллона брутто, г              | 310    |
| Количество баллонов в коробке, шт. | 12     |
| Вес коробки, кг                    | 3,91   |
| Объём коробки, куб. м              | 0,0121 |
| Размер коробки, мм:                |        |
| • высота                           | 208    |
| • ширина                           | 278    |
| • глубина                          | 210    |



# АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ LILACK® • 520 мл • МАТОВАЯ

## Лист технической информации

### ПАЛИТРА

| НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ                      | ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА | ШТРИХ-КОД КОРОБКИ  |
|---|-------------------|--------------------|
| Белый матовый / RAL 9016 / A24 7101-24 LK         | 4 610122 133225   | 1 46 10122 13322 2 |
| Серый матовый / A45 7101-45 LK                    | 4 610122 133119   | 1 46 10122 13311 6 |
| Чёрный матовый / RAL 9004 / A02 7101-02 LK        | 4 610122 133140   | 1 46 10122 13314 7 |
| Графировый серый матовый / RAL 7024 7101-7024m LK | 4 610122 137209   | 1 46 10122 13720 6 |