

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА MobiCAR® • 400 мл • ГЛЯНЦЕВЫЙ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественный ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА MobiCAR® предназначен для ухода за поверхностями из пластика, винила, кожи и лакированной древесины. Прекрасно очищает и обновляет внешний вид приборной панели, пластиковых и виниловых деталей отделки салона автомобиля. Удаляет пыль и грязь, жирный блеск и пятна от пальцев. Обладает антистатическим эффектом и придаёт эффект новизны. Создаёт защитную плёнку, обладает водоотталкивающими свойствами, предотвращает выцветание поверхности. Обладает приятным ароматом, нейтрализующим неприятные запахи, в т. ч. и запах табака. Подходит для бытового применения.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать.
2. Равномерно распылить на полируемую поверхность с расстояния не менее 15 см. Точный расход определяется пробным нанесением.
3. Отполировать мягкой тканью.
4. Оптимальная температура нанесения от +10°C до +25°C.
5. Не использовать в местах, где нежелательно создание скользкой поверхности: на механизмах рулевого управления, рукоятках, педалях, стекле и т. п.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускать сдавливания баллона.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет от даты изготовления.

Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания полироля на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.













ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



АССОРТИМЕНТ

НАЗВАНИЕ АРОМАТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Зелёное яблоко / GREEN APPLE  0508-01 MC		
Ваниль / VANILLA  0508-02 MC		
Лимон / LEMON  0508-03 MC		
Новая машина / NEW CAR  0508-04 MC		



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Аромат	Зелёное яблоко, Ваниль, Лимон, Новая машина.
Пропеллент	Смесь пропан-бутан.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности от даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Смесь минеральных масел, изопропанол, отдушка, смесь пропан-бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	400
Вес баллона брутто, г	280
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,58
Объём коробки, куб. м	0,0088
Размер коробки, мм:	
• высота	236
• ширина	222
• глубина	168

