

АЭРОЗОЛЬНАЯ СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ MobiCAR® • 200 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональная СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВАЯ MobiCAR® предназначена для снижения трения и защиты от коррозии различных механизмов и деталей, дверных замков и петель, а также для предотвращения примерзания, старения и растрескивания резиновых уплотнителей. Устраняет скрип и снижает трение. Вытесняет влагу с металлических поверхностей. Облегчает разъединение прижавшихся резьбовых соединений. Создаёт стойкую защитную плёнку против коррозии. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Идеально подходит для смазки и консервации различных деталей и механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед началом работ баллон тщательно взболтать. Рабочая температура: от +10°C до +25°C.
2. Для обработки труднодоступных мест и точности нанесения используйте прилагаемую к баллону трубочку-аппликатор.
3. Нанести на обрабатываемую поверхность с небольшого расстояния и дать впитаться. При необходимости повторить обработку.
4. При нанесении смазки на резиновые уплотнители, необходимо протереть их мягкой тканью через 5 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! При хранении не допускайте сдавливания баллона.
СРОК ХРАНЕНИЯ: 8 лет от даты изготовления.
Дата изготовления указана на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать, избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При попадании на кожу тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



НОМЕНКЛАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Смазка универсальная силиконовая 0520-03 MC	4 610 122 1130613	1 46 10122 13061 0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Способ нанесения	Распыление.
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость.
Пропеллент	Диметиловый эфир.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +25°C
Морозостойкость	да
Срок годности от даты произ-ва, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Силиконовое масло, парафиновое масло, базовое смазочное масло, керосин, диметиловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	200
Масса брутто баллона, г	153
Количество баллонов в коробке, шт.	24
Масса брутто коробки, кг	3,69
Объём коробки, куб. м	0,00106
Размер коробки, мм:	
• высота	144
• ширина	223
• глубина	332

